

手袋サイズ表

品名	商品コード	型式名称	タイプ	厚さ	サイズ	指の長さ					手の幅	
						A	B	C	D	E	D	E
						親指	人差し指	中指	薬指	小指	掌	手首
低圧用電気絶縁ゴム手袋「ネオフィット」	2020180	YS-102-54-04	交流・直流300V以下	最薄手	LL	56	61	76	68	54	121	111
	2020179	YS-102-54-03			L	56	60	74	65	53	116	107
	2020178	YS-102-54-02			M	56	59	71	63	51	112	102
	2020189	YS-102-58-04	直流750V以下	薄手	LL	56	61	76	68	54	121	111
	2020188	YS-102-58-03			L	56	60	74	65	53	116	107
	2020187	YS-102-58-02			M	56	59	71	63	51	112	102
	2020183	YS-102-55-04	交流600V以下・直流750V以下	薄手	LL	56	61	76	68	54	121	111
	2020182	YS-102-55-03			L	56	60	74	65	53	116	107
	2020181	YS-102-55-02			M	56	59	71	63	51	112	102


※直流750V以下用と交流600V以下・直流750V以下用は同一の厚さです。

【表示寸法について】

- ① 当製品は、作業性の良い曲指（やや指先が曲がった）立体形状になっており、上表の指の長さ（A～C）は曲指状態での寸法を計測し表示しています。
- ② 手袋の幅（D・E）は手袋を平面上に押し当てた状態での寸法を計測し表示しています。

【サイズ選定する場合】

- ① 実際に装着する人の指を伸ばした状態で各「指先」から「指股」までの寸法を実測します。
- ② フィット性を高める場合は実測値から若干（約5～10ミリを目安に）短めのサイズをお選び下さい。
- ③ 実測値より大きなサイズを選ぶと指先が余り、フィット感が損なわれる場合がありますのでご注意ください。
- ④ 少し大きい場合は、手袋の中にインナー（汗取り）手袋などをはめ、調整して下さい。
- ⑤ なお手のサイズは個人差がありますので、あくまで目安としてご参照いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。



※当サイズ表の記載内容は2015年9月1日現在のものです。